

9210 小型水三相点复现/保存装置



主要特性

- 极具性价比的水三相点解决方案。
- 易于预编程的水三相点复现设置 (5901B)。
- 不确定度仅为 $\pm 0.0005^{\circ}\text{C}$ 。
- 双功能干井性能。

产品概述: 9210 小型水三相点复现/保存装置

水三相点 (0.01°C) 是 ITS-90 上重要的温度之一。但遗憾的是，水三相点瓶的复现和保存一直都不太方便，成本也较高。

因为 ITS-90 校准仪器需要在水三相点上进行频繁测量，而且水三相点常用作针对温度标准漂移的统计检查，因此，能够轻松复现和维护构造完善的水三相点容器是很重要的。

Fluke Calibration 的小型水三相点复现/保存装置提供了内置程序设计，以用于我们的 5901B 小型水三相点瓶的简单复现和保存。只需插入容器，使用前控制板按钮进入“冰冻”模式，然后您就可以去享用晨间咖啡了。当您听到 9210 的蜂鸣器提示时，将小型水三相点瓶取出并摇晃，即可实现冰套的冻制。再将水三相点瓶放回 9210 装置，将程序模式更换至“维护”，并将保持温度设为 0.01°C 即可。

9210 装置还提供了经机械精密加工的均热块，可利用 9210 的优良稳定性和均匀性，用于进行比较法校准。提供了深度为 178 mm (7 in) 的多孔用户定制块。

产品规格: 9210 小型水三相点复现/保存装置

型号



9210

小型水三相点复现/保存装置

1904-TPW

获得认证的容器间对比校准



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229